

## Dvostruka bradavica E-G1/2-1/2NPT

Broj dijela: 9633

**FESTO**



### Podatkovni list

| Svojstvo                                            | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                                    | 14.3 mm                                            |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon              | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Operativni medij                                    | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju             | Moguć rad pod uljem                                |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                    | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                                     | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                                 | -10 °C...60 °C                                     |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 40 Nm                                              |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2 | 28 Nm                                              |
| Nazivni moment zatezanja                            | 47.9 Nm                                            |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja             | ± 20 %                                             |
| Težina proizvoda                                    | 47.68 g                                            |
| Pneumatski priključak 1                             | G1/2                                               |
| Pneumatski priključak 2                             | 1/2 NPT                                            |
| Napomena o materijalima                             | U skladu s RoHS                                    |