


Brzi ispušni ventil SE-1/8-B

Broj dijela: 9685

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Odabir dodatne funkcije	s prigušivačem zvuka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bara, 87-> 72,5 psi)	660 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bara, 87-> 72,5 psi)	300 l/min
Radni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Materijal za kućište	Lijevani cink
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Nazivna veličina	5 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Razina zvučnog tlaka	100 dB(A)
Težina proizvoda	75 g
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijalne brtve	NBR