

Brzi ispušni ventil SE-3/8-B

Broj dijela: 9687

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzi ispuh
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok odzračivanja 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bara, 87-> 72,5 psi)	2760 l/min
Normalna nominalna ventilacija protoka 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bara, 87-> 72,5 psi)	2880 l/min
Radni tlak	0.2 bar...10 bar
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Materijal za kućište	Lijevani aluminij
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Nazivna veličina	11 mm
Položaj montaže	po želji
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...75 °C
Težina proizvoda	125 g
Pneumatski priključak 3	G3/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR