

# Kijelző közcsatlakozó MCL-24DC/AC

Cikkszám: 10000

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                          | Érték                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Terméksúly                        | 12 g                                                 |
| Elektromos csatlakozó             | A forma<br>Csatlakozó<br>a DIN EN 175301-803 szerint |
| DC névleges üzemi feszültség      | 24 V                                                 |
| Névleges üzemi feszültség, AC     | 24 V                                                 |
| Hálózati frekvencia               | 0 Hz...60 Hz                                         |
| Megengedett feszültségingadozások | +/- 15%                                              |
| Védettség                         | IP65<br>az IEC 60529 szerint                         |
| Környezeti hőmérséklet            | -20 °C...60 °C                                       |
| LABS konformitás                  | VDMA24364-B2-L                                       |
| Ház alapanyaga                    | PA6-erősítéssel                                      |