

Kijelző közcsatlakozó MFL-230AC

Cikkszám: 10005

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	14 g
Elektromos csatlakozó	B forma ipari szabvány szerint (11 mm)
Névleges üzemi feszültség, AC	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz...60 Hz
Megengedett feszültségingadozások	-20% / +15%
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel