

Véghelyzet ütköző SDK-4-PK-3

Cikkszám: 10033

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	16 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Gömb helye
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	0.6 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágymű
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Működtető erő	17 N
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	nincs összefogva