

# Nyomás látjelző

## OH-8-RT

Cikkszám: 10088

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Üzemi nyomás                          | -0.1 MPa...0.8 MPa<br>-1 bar...8 bar<br>-14.5 psi...116 psi            |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                         |
| Pneumatikus csatlakozó                | PK-3 csatlakozó csonek                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |