

Nyomás látjelző

OH-8-BL

Cikkszám: 10090

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Pneumatikus csatlakozó	PK-3 csatlakozó csonek
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis