

Csatlakozó aljzat NECU-M-B12G5-C2-PB

Cikkszám: 1067905

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Terméksúly	48.7 g
1. elektromos csatlakozó	Egyenes aljzat, M12x1, 5 pólusú, B-kódos, árnyékolható
Csatlakozó kódolása	B
2. elektromos csatlakozó	Csavaros sorkapocs, árnyékolható
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...125 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...125 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
A sebességváltó tulajdonságai	DIN EN 50173 / CAT 5
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott