

Szívókorong betét OASI-20-E

Cikkszám: 1072015

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Üzemi nyomás	0 bar...0.95 bar
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	5 °C...50 °C
Terméksúly	0.6 g
Rögzítés módja	bedugható
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong betét alapanyaga	PE
Kidobó impulzus alkalmassága	0.5 bar
Beépítési helyzet	Tengelycsap belül