

Lezáró ellenállás CACR-S-B12G5-220-PB

Cikkszám: 1072128

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...5 V
Szennyezettségi fok	3
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...80 °C
Terméksúly	11,6 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú M12x1 Egyenes csatlakozó
Csatlakozó kódolása	B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	TPE-U(PU)
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz aranyozott