


Billenőgörgős szelep L/O-3-PK-3

Cikkszám: 10749

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2 nyitva/zárva monostabil
Működtetés módja	mechanikus
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	80 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Névleges szélesség	2.5 mm
Vezérlés módja	közvetlen
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő zárt alaphelyzetben	10 N
Működtető erő nyitott alaphelyzetben	13 N
Terméksúly	19 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
2. pneumatikus csatlakozó	PK-3
3. pneumatikus csatlakozás	PK-3
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	POM