

**Villásfej**  
**SGA-M12X1,25**  
Cikkszám: 10767

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Méret                                 | M12x1,25                                |
| Radiális eltérés +/-                  | 5 mm                                    |
| Szögkiegyenlítés +/-                  | 120 deg                                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                         |
| Menetes csatlakozás                   | M12x1,25 külső menet                    |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korróziónak való kitettség |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                          |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...150 °C                         |
| Max. terhelhetőség                    | 1.5 kN                                  |
| Terméksúly                            | 222 g                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                       |
| Csap alapanyaga                       | Acél, horganyzott                       |
| Lengőfej alapanyaga                   | Acél<br>horganyzott                     |
| Biztosító alapanyaga                  | Rugóacél, horganyzott                   |