

Villásfej
SGA-M20X1,5
Cikkszám: 10769

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M20x1,5
Radiális eltérés +/-	5 mm
Szögkiegyenlítés +/-	120 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Menetes csatlakozás	M20x1,5 külső menet
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Max. terhelhetőség	9 kN
Terméksúly	954 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csap alapanyaga	Acél, horganyzott
Lengőfej alapanyaga	Acél horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott