



Pneumatikus szelep J-3-PK-3

Cikkszám: 10772

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	100 l/min
Pneumatikus munkacsatlakozás	PK-3
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Névleges szélesség	2.5 mm
Kapcsolási idő ekkor	7 ms
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	75 g
Rögzítés módja	választhatóan: a csatlakozólapon a szerelőkereten átmenő furattal
12. vezérlő segédlevegő csatlakozó	PK-3
14. vezérlő segédlevegő csatlakozó	PK-3
1. pneumatikus csatlakozás	PK-3
4. pneumatikus csatlakozó	PK-3
5. pneumatikus csatlakozó	PK-3
Csatlakozólap alapanyaga	Sárgaréz PPS erősítés
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Műanyag Cink-présöntvény