


# Tengelykapcsoló ház EAMK-A-D19-28D

Cikkszám: 1087585

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték              |
|---------------------------------------|--------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint    |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C     |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%            |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C     |
| Terméksúly                            | 51 g               |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | D19                |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja   | 28D                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |