


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D19-42A

Cikkszám: 1087642

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	50 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	130 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D19
Interfészkód Motor In	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis