


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-R38-87A

Cikkszám: 1133404

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	38 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	530 g
Interfész kód, működtető szerkezet	R38
Interfész kód Motor In	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis