


Lökéscsillapító DYSR-12-12-Y5

Cikkszám: 1138642

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Löket	12 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	12 mm
Max. ütközőerő	900 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	10.8 J
Max. energiafogyasztás óránként	60000 J
Max. visszamaradó energia	0.05 J
Visszaállító erő	4.5 N
Minimális betolási erő	38 N
Terméksúly	105 g
Tömegtartomány	90 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél