


Lökéscsillapító DYSR-16-20-Y5

Cikkszám: 1138644

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löket	20 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	20 mm
Max. ütközőerő	1600 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	32 J
Max. energiafogyasztás óránként	100000 J
Max. visszamaradó energia	0.16 J
Visszaállító erő	5.4 N
Minimális betolási erő	66 N
Terméksúly	200 g
Tömegtartomány	160 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	magasan ötvöztött acél, edzett