


Lökéscsillapító DYSR-20-25-Y5-T

Cikkszám: 1138647

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Löket	25 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.3 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	25 mm
Max. ütközőerő	2500 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	62.5 J
Max. energiafogyasztás óránként	135000 J
Max. visszamaradó energia	0.32 J
Visszaállító erő	9 N
Minimális betolási erő	110 N
Terméksúly	425 g
Tömegtartomány	250 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	magasan ötvöztött acél, edzett