


Lökéscsillapító DYSR-25-40-Y5

Cikkszám: 1138648

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Löket	40 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.4 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	40 mm
Max. ütközőerő	4000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	160 J
Max. energiafogyasztás óránként	220000 J
Max. visszamaradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	12.5 N
Minimális betolási erő	155 N
Terméksúly	715 g
Tömegtartomány	400 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	magasan ötvöztött acél, edzett