


Lökéscsillapító DYSR-32-60-Y5

Cikkszám: 1138649

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket	60 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.6 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	3 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	60 mm
Max. ütközőerő	6400 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	384 J
Max. energiafogyasztás óránként	330000 J
Max. visszamaradó energia	2 J
Visszaállító erő	18 N
Minimális betolási erő	175 N
Terméksúly	1355 g
Tömegtartomány	600 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	magasan ötvözött acél, edzett