

Olajfékhenger DYHR-16-20-Y5

Cikkszám: 1155690

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löket	20 mm
Csillapítás	beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.3 m/s
Előtolási sebesség	0.2 mm/s...100 mm/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.4 s
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...80 °C
Max. ütközőerő	1600 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	32 J
Max. energiafogyasztás óránként	65000 J
Min. előtolóerő	160 N
Max. előtolóerő	1600 N
Max. visszamaradó energia	0.16 J
Visszaállító erő	5.4 N
Terméksúly	190 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	edzett erősen ötvöztött acél