


Manométer PAGL-HP3-63-60-G14

Cikkszám: 1166938

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kijelzőtartomány	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	63
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés
Üzemi közeg	Inert gázok semleges folyadékok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	nincs acetilén nincs oxigén
Üzemi nyomás	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Köztes terhelési tényező	0.66
Mérési pontossági osztály	1,6
Védettség	IP65
Csapágyhőmérséklet	-40 °C...70 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozási helyzet	Hátul centrikus
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
közeggel érintkező anyagok	Sárgaréz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz
Ház alapanyaga	Acél
Kémlelőüveg alapanyaga	PS
Ház színe	ezüst

Jellemző	Érték
Terméksúly	80 g
Skála	Háromszoros skála MPa (kívül) bár (kívül) psi (belül)