

# Visszacsapó szelep

## H-1/2-B

Cikkszám: 11691

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                         | Visszacsapó funkció                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/2                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | G1/2                                                         |
| Rögzítés módja                        | becsavarozható                                               |
| Üzemi nyomás                          | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar                       |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                               |
| Ház alapanyaga                        | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                          |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                              |
| Normál névleges áramlás: 1->2 (6-5)   | 5500 l/min                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                               |
| Csapághőmérséklet                     | -10 °C...60 °C                                               |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                               |
| Vezérlőközeg                          | Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint             |
| Max. meghúzási nyomaték               | 40 Nm                                                        |
| Terméksúly                            | 58.3 g                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                                          |