


Motor karima EAMF-A-48C-80G

Cikkszám: 1190375

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	740 g
Interfész kód Motor In	80G
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	48C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis