


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-M80-120G

Cikkszám: 1190774

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	34 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	75 Nm
Terméksúly	1370 g
Interfész kód, működtető szerkezet	M80
Interfész kód Motor In	120G
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis