


Előlapra szerelhető szelep SV-5-M5-B

Cikkszám: 11914

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	5/2, monostabil
Működtetés módja	kézi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	95 l/min
Üzemi nyomás	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Névleges szélesség	2.3 mm
Tömítés elve	lággy
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlés módja	közvetlen
Átfedés	pozitív átfedés
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Működtető erő	17 N
Terméksúly	53 g
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	M5
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Műanyag Sárgaréz