


# Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D19-40A

Cikkszám: 1199152

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	42.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm <sup>2</sup>
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	110 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D19
Interfész kód Motor In	40 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis