


Motor karima
EAMF-A-48C-100A
Cikkszám: 1201924

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	726 g
Interfész kód Motor In	100 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	48C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis