

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-50-D32-40A-78-S1

Cikkszám: 1202302

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Üresjárat hajtónyomaték	0.01 Nm
Átvihető forgatónyomaték	1 Nm
Terméksúly	620 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32B
Interfész kód Motor In	40 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis