

# Hangtompító AMTE-M-H-G14

Cikkszám: 1206623

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                        |
| Kötegméret                            | 20                                                                     |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                        |
| Térfogatáram a légkör ellenében       | 1000 l/min                                                             |
| Robbanásvédelem                       | 1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | Olajozott üzem lehetséges                                              |
| KBK korrózióállósági osztály          | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                               |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Hangnyomás szint                      | 95 dB(A)                                                               |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...80 °C                                                         |
| Terméksúly                            | 9.5 g                                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/4                                                                   |
| Csillapító betét alapanyaga           | Bronz                                                                  |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga   | Sárgaréz                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                      |