

# Központosító gyűrű

## EAML-80-6-80

Cikkszám: 1209006

FESTO



### Adatlap

| Jellemző                              | Érték             |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 38 mm             |
| 2. tartó átmérője                     | 80 mm             |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint   |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L    |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C    |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%           |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C    |
| Terméksúly                            | 23 g              |
| Interfész kód, működtető szerkezet    | M80               |
| Tengelykapcsoló ház interfész kódja   | 80 A              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |