


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D60-70A-102-S1

Cikkszám: 1212835

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2460 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D60B
Interfész kód Motor In	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis