

Műanyag tömlő PU-13-SW

Cikkszám: 12133

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	17.6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	83 mm
Belső Ø	13 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.133 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	13 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával
Szín	fekete
Shore-keménység	A 86 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)