


Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-86-D40-87A-102

Cikkszám: 1215802

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjárat hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2510 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D40B
Interfész kód Motor In	87 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis