

Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-S38-55A-91

Cikkszám: 1218538

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	26.7 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.07 Nm
Átvihető forgatónyomaték	3 Nm
Terméksúly	990 g
Interfész kód, működtető szerkezet	S38
Interfész kód Motor In	55 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis