

**Csatlakozó**  
**EAMC-30-35-6-8**  
Cikkszám: 123041

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. tartó átmérője                     | 6 mm                  |
| 2. tartó átmérője                     | 8 mm                  |
| Méret                                 | 30                    |
| Névleges hossz                        | 35 mm                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint       |
| Max. fordulatszám                     | 8000 1/min            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L        |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C        |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%               |
| Környezeti hőmérséklet                | -25 °C...60 °C        |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 6.1 kgmm <sup>2</sup> |
| Átvihető forgatónyomaték              | 7.5 Nm                |
| Terméksúly                            | 45 g                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis     |