

# Mágnestekercs MSN1G-24DC-OD

Cikkszám: 123060

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                    |
| Min. meghúzási idő                 | 10 ms                                              |
| Bekapcsolási időtartam             | 100%                                               |
| Tekercsparaméterek                 | 24 V DC: 2,5 W                                     |
| Megengedett feszültség-ingadozások | -15% / +10%                                        |
| Engedély                           | c UL us - Recognized (OL)                          |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-C1-L                                     |
| Közeghőmérséklet                   | -10 °C...50 °C                                     |
| Védettség                          | IP65                                               |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C...50 °C                                     |
| Terméksúly                         | 80 g                                               |
| Elektromos csatlakozó              | 3 pólusú<br>A forma<br>a DIN EN 175301-803 szerint |
| Rögzítés módja                     | beszorított<br>tartókapoccsal<br>tartozékkal       |
| Ház alapanyaga                     | PA                                                 |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Acél                                               |
| Tekercs alapanyaga                 | Réz                                                |