


Csatlakozólap VABS-C8-12XB-QX-D

Cikkszám: 1236029

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	24 mm
Szelephelyek max. száma	1
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka	0.48 Nm...0.72 Nm
Max. meghúzási nyomaték falra szereléshez	1.3 Nm
Terméksúly	30 g
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	patronhoz előkészítve
1. pneumatikus csatlakozás	patronhoz előkészítve
3. pneumatikus csatlakozás	patronhoz előkészítve
5. pneumatikus csatlakozó	patronhoz előkészítve
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozó lécz alapanyaga	Poliamiddal megerősített