

Kijelző közcsatlakozó MCL

Cikkszám: 12611

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Terméksúly	13 g
Elektromos csatlakozó	A forma Csatlakozó a DIN EN 175301-803 szerint
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Névleges üzemi feszültség, AC	24 V
Hálózati frekvencia	0 Hz...60 Hz
Megengedett feszültségingadozások	+/- 15%
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA6-erősítéssel