

Döntött csatlakozó aljzat
SIE-WD-TR
Cikkszám: 12956

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 61076-2-101 EN 61984
Rögzítés módja	hollandi anyával
Terméksúly	13 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Derékszögű aljzat / Csavaros sorkapocs M12x1
Csatlakozó kódolása	A
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.25 mm²...0.75 mm²
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	áttetsző
Hollandi anya alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	CR FPM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz Fehér bronz bevonattal