


# Kézi tolattyús szelep VBOH-32-G14

Cikkszám: 1302994

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 3/2, bistabil                                                                                                                                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/4                                                                                                                                                                        |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/4                                                                                                                                                                        |
| Működtetés módja                                             | kézi                                                                                                                                                                        |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés<br>becsavarozható                                                                                                                                         |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 1675 l/min                                                                                                                                                                  |
| Névleges szélesség                                           | 8.4 mm                                                                                                                                                                      |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar                                                                                                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                              |
| Ház alanyaga                                                 | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                                                                                                                                         |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                                                             |
| Raszterméret                                                 | 31 mm                                                                                                                                                                       |
| Használati útmutató                                          | Kérjük, csak hengeres menettel rendelkező csavarzatokat csavarjon be. A kúpos menetek beépítése károsíthatja a házat, és a hüvely elakadását vagy meghibásodását okozhatja. |
| Tömítés elve                                                 | lágyszál                                                                                                                                                                    |
| Beépítési helyzet                                            | tetszőleges                                                                                                                                                                 |
| Szerkezeti felépítés                                         | hüvely-csúszka                                                                                                                                                              |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                                                                                                                                   |
| Áramlásirány                                                 | megfordítható                                                                                                                                                               |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                                                                |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                        |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                              |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                              |
| Működtető erő                                                | 45 N                                                                                                                                                                        |
| Terméksúly                                                   | 35 g                                                                                                                                                                        |
| Becsavarható tengelycsap alanyaga                            | Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált                                                                                                                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                           |
| Tömítések alanyaga                                           | NBR                                                                                                                                                                         |