

# Tömlős megfogó DHEB-8-E-D-S-P

Cikkszám: 1320776

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                        | Érték                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Méret                                           | 8                                                            |
| Tömlőlöket                                      | 3.5 mm                                                       |
| Min. megfogható átmérő                          | 8 mm                                                         |
| Max. megfogható átmérő                          | 11 mm                                                        |
| Beépítési helyzet                               | tetszés szerint                                              |
| Működési mód                                    | egyszeres működésű<br>zárt                                   |
| Megfogófunkció                                  | Adaptív                                                      |
| Szerkezeti felépítés                            | Összehúzódó membrán<br>kényszerített mozgássorozat           |
| Vezető                                          | Alap vezetés                                                 |
| Pozíciófelismerés                               | nélkül                                                       |
| Üzemi nyomás                                    | 5 bar...8 bar                                                |
| Visszaállító nyomás                             | 1 bar                                                        |
| Megfogó max. munkafrekvenciája                  | 4 Hz                                                         |
| Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén | 10 ms                                                        |
| Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)     | 30 ms                                                        |
| Üzemi közeg                                     | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről              | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                    | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                | VDMA24364-Zone III                                           |
| Élelmiszerekkel használható                     | Lásd a bővebb anyaginformációt                               |
| Környezeti hőmérséklet                          | 5 °C...60 °C                                                 |
| átlagos csereintervallum tömlő esetén           | 1 millió kapcsolás                                           |
| Hasznos teher irányérték                        | 0.08 kg                                                      |
| Terméksúly                                      | 15 g                                                         |
| Rögzítés módja                                  | külső menettel<br>ellenanyával<br>választhatóan:             |
| Pneumatikus csatlakozó                          | M3                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések           | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömlő alapanyaga                                | VMQ (szilikon)                                               |

| Jellemző       | Érték                |
|----------------|----------------------|
| Ház alapanyaga | Alumínium<br>eloxált |