

Tömlős megfogó DHEB-8-E-U-E-L

Cikkszám: 1320809

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Tömlőlöket	3.5 mm
Min. megfogható átmérő	8 mm
Max. megfogható átmérő	11 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Adaptív
Szerkezeti felépítés	Összehúzódnó membrán kényszerített mozgássorozat
Vezető	Alap vezetés
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	5 bar...8 bar
Visszaállító nyomás	1 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	10 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	30 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
átlagos csereintervallum tömlő esetén	0.5 millió kapcsolat
Hasznos teher irányérték	0.08 kg
Terméksúly	16 g
Rögzítés módja	külső menettel ellenanyával választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált

