

Tömlős megfogó DHEB-12-E-U-E-L

Cikkszám: 1320811

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Tömlőlöket	5.5 mm
Min. megfogható átmérő	13 mm
Max. megfogható átmérő	17 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Adaptív
Szerkezeti felépítés	Összehúzódó membrán kényszerített mozgássorozat
Vezető	Alap vezetés
Pozíciófelismerés	nélkül
Üzemi nyomás	5 bar...8 bar
Visszaállító nyomás	1 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	20 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	40 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
átlagos csereintervallum tömlő esetén	0.5 millió kapcsolat
Hasznos teher irányérték	0.12 kg
Terméksúly	18 g
Rögzítés módja	külső menettel ellenanyával választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált

