

Tömlős megfogó DHEB-33-E-U-E-P

Cikkszám: 1320838

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	33
Tömlőlöket	14.5 mm
Min. megfogható átmérő	34 mm
Max. megfogható átmérő	45 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Működési mód	egyszeres működésű zárt
Megfogófunkció	Adaptív
Szerkezeti felépítés	Összehúzódó membrán kényszerített mozgássorozat
Vezető	Alap vezetés
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	4 bar...8 bar
Visszaállító nyomás	1 bar
Megfogó max. munkafrekvenciája	4 Hz
Min. nyitási idő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén	30 ms
Min. zárási idő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	60 ms
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
átlagos csereintervallum tömlő esetén	0.5 millió kapcsolás
Hasznos teher irányérték	0.7 kg
Terméksúly	130 g
Rögzítés módja	külső menettel ellenanyával választhatóan:
Pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	EPDM
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált

