


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D32-42A-S1

Cikkszám: 1322179

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	49.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	10000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	0.28 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	1.1 Nm
Terméksúly	140 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D32
Interfész kód Motor In	42 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis