

# Precíziós fojtószelep GRPO-160-PK-4

Cikkszám: 13230

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                       | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                                  | Fojtó-funkció                                                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                     | PK-4                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                      | PK-4                                                           |
| Működtetés módja                                                               | kézi                                                           |
| Beállítóelem                                                                   | Forgatógomb skálával                                           |
| Rögzítés módja                                                                 | Előlapí rögzítés                                               |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                    | 75.8 l/min                                                     |
| Üzemi nyomás                                                                   | 0 bar...8 bar                                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                                         | -10 °C...50 °C                                                 |
| Ház alapanyaga                                                                 | Megerősített PA                                                |
| Beépítési helyzet                                                              | tetszés szerint                                                |
| Üzemi nyomás 2 és 1 között                                                     | 0 bar...0.5 bar                                                |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban 0,1->0 MPa (1->0 bar, 14,5->0 psi) | 38 l/min                                                       |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)     | 129 l/min                                                      |
| Üzemi közeg                                                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [5:4:3] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                             | Olajozott üzem nem lehetséges                                  |
| LABS konformitás                                                               | VDMA24364-Zone III                                             |
| Közeghőmérséklet                                                               | -10 °C...50 °C                                                 |
| Terméksúly                                                                     | 48 g                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                          | RoHS-kompatibilis                                              |
| Tömítések alapanyaga                                                           | NBR<br>PVC                                                     |
| Tartó alapanyaga                                                               | Kovácsolt alumínium ötvözet                                    |
| PK csatlakozók alapanyaga                                                      | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>Sárgaréz                         |
| Csavarok alapanyaga                                                            | Acél                                                           |